

Garant**Freză pentru teșire la 60°, Coadă Weldon, Tip: 20****Date comandă**

Numărul de comandă	216552 20
GTIN	4045197851758
Clasa articolului	210

Descriere**Notă:**

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 3,0** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 15IP**.

Descriere tehnică

Număr de dinți Z	2
Ø cozii D _s h6	25 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Lungime activă L ₁	39 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	260986 HB725-1
Ø D	20 mm
Lungimea totală L _{ges}	100 mm
Ø maxim de teșire D _{max}	35 mm
Tip de coadă	Coadă Weldon
Unghi de teșire înainte	60 grad
Răcire interioară	da
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Cap de frezat

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP

674252 15IP

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 3,0 Nm

211750 3,0

Șurub de strângere

219844