



## Cărucior cu cupă basculantă RAL 7016 cu robinet de golire, Volumul cupei: 600l



### Date comandă

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 919923 600    |
| GTIN               | 4017976247038 |
| Clasa articolului  | 96D           |

### Descriere

#### Execuție:

Cuvă sudată, sigilată contra uleiului, rabatabilă, pe rulmenți.

Marginea superioară a cuvei are muchiile îndoite de 2 ori.

Cadru construit cu locașuri pentru stivuitor, tablă de așezare a cuvei și protecție împotriva răsturnării.

2 roți fixe și 2 role de ghidaj (cu opritor) cu anvelope TPE, butuci cu rulment canelat cu bile.

Sistem central de frânare TOTALSTOP - conform EN 1757-3 standard pe rolele de ghidaj.

#### Igeltex:

Robinet de golire

cu sită pentru separarea fluidelor și substanțelor solide.

Procesul de răsturnare este activat manual.

Pentru golirea cu stivuitorul cu furcă sau în cazul sarcinilor grele, recomandăm un vagonet autobasculant.

#### Standard:

**EN 1757-3**

#### Culoare:

Antracit RAL 7016 **acoperit cu vopsea pulbere.**

**Descriere tehnică**

|  |                     |
|--|---------------------|
| Greutate                                       | 95 kg               |
| Capacitate portantă                            | 750 kg              |
| Ø roții  | 200 mm              |
| Dimensiune interioară (înălțime) a intrării    | 72 mm               |
| Înălțime                                       | 1099 mm             |
| Dimensiune ladă lungime                        | 1321 mm             |
| Volumul compartimentului                       | 600 l               |
| Dimensiune ladă înălțime                       | 735 mm              |
| Lungime  | 1458 mm             |
| Dimensiune interioară (lățime) a intrării      | 194 mm              |
| Înălțime muchii jgheab cu role                 | 843 mm              |
| Distanță între buzunarele pentru stivuitoare B | 327 mm              |
| Dimensiune ladă lățime                         | 794 mm              |
| Lățime   | 855 mm              |
| Tip produs                                     | Recipient basculant |