

Piatră de îndreptare diamantată în cutie de lemn, Prescurtare pentru material abraziv / granulație μm : D25



Date comandă

Numărul de comandă	559000 D25
GTIN	2050001025395
Clasa articolului	56Z

Descriere

Execuție:

Acoperire uniformă cu diamant, legată printr-un strat de nichel. **Durabilitate aproape nelimitată!**

Aplicație:

Pentru reascuțirea și rectificarea sculelor, pentru prelucrarea metalului și a lemnului.

Recomandate pentru oțel, HSS și carbură. Pentru scule mici și ascuțite se folosește suprafața fără găuri. **Nu sunt recomandate pentru pilire.**

Piatră de îndreptare diamantată cu suprafața abrazivă mare; în cutie de lemn. Pentru șlefuire fină și pentru o ascuțire fină.

Notă:

A nu se utiliza uscat, ci cu apă, respectiv parafină.

Descriere tehnică

Grad de finețe	fin
Material abraziv	Diamant
Prescurtare pentru material abraziv	D
Lungime	150 mm

Lățime	52 mm
Înălțime	16 mm
Ambalaj	Cutie din lemn
Tip produs	Piatră de îndreptare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
Carbură (HM)	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Piatră	recomandat		
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		