

Garant**Burghiu din carbură pentru aramid, neacoperită, Ø DC h6: 10mm****Date comandă**

Numărul de comandă	121230 10
GTIN	4045197472076
Clasa articolului	11Y

Descriere**Execuție:**

Geometrie specială pentru găurirea în condiții de siguranță a materialelor sintetice din aramid (poliaramidelor), fibrelor de aramid, precum și a maselor de termoplast și duroplast.

Notă:

Lungime canelură $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Descriere tehnică

Ø nominal D_c	10 mm
Avans f în AFK	0,1 mm/rot
Lungimea canalului de așchii L_c	48 mm
Număr de dinți Z	2
Toleranța arborelui	h6
Toleranță Ø nominal	h6
Ø cozii D_s	10 mm
Lungimea totală L	89 mm
Standard	Normă de lucru
adâncime maximă de găurire recomandată L_2	33 mm
Strat de acoperire	neacoperită
Materialul sculei	Carbură
Execuție	4×D

Coadă tip	Coadă cilindrică cu h6
Utilizare găurire	Pentru aramid
Răcire interioară	nu
Inel colorat	fără
Tip produs	Burghiu elicoidal

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
PE-HD	indicat în anumite condiții	140 m/min	N
PA 66	indicat în anumite condiții	130 m/min	N
PEEK	indicat în anumite condiții	120 m/min	N
PF 31	indicat în anumite condiții	100 m/min	N
AFK Aramid	recomandat	110 m/min	N
Honeycomb Sandwich	indicat în anumite condiții	120 m/min	N
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		