

Garant**Pietre de șlefuire diamantate galvanizate D126, D, Ø cap: 2mm****Date comandă**

Numărul de comandă	552600 2
GTIN	4045197157171
Clasa articolului	51E

Descriere**Execuție:**

Contur rectificat cu mare precizie cu **acoperire cu diamant**. Foarte ușor de folosit și durabilitate maximă datorită **aliajului galvanizat cu nichel**.

Aplicație:

Pentru utilizarea manuală, pe roboți industriali sau mașini de șlefuit interioare rotunde și CNC pentru **șlefuire fină** a găurilor, razelor, contururilor precum și **debavurare și teșire**. Pentru **carbură, ceramică tehnică, fontă cenușie și fontă cu grafit nodular, sticlă, CRP / GRP**. **Viteze periferice recomandate:** Diamant uscat 8-18 m/s, diamant umed 15-25 m/s.

Notă:

Pietre de retuș și reascuțire diamantate de la Cod 559000; pile diamantate de la Cod 529150.

Descriere tehnică

Descrierea formei	Sferică
Lungimea totală	45 mm
Ø cap	2 mm
Ø cozii	3 mm

Lungimea capului	2 mm
Material abraziv	Diamant
Prescurtare pentru material abraziv	D
Tip produs	Piatră de șlefuit

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Carbură (HM)	recomandat	15-20 m/s	
Plastic, GRP	recomandat	15-20 m/s	
Piatră	recomandat	15-20 m/s	
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		