

**Garant****Pietre de șlefuire CBN galvanizate B126, CBN, Ø cap: 15mm****Date comandă**

Numărul de comandă	552550 15
GTIN	4045197157140
Clasa articolului	51E

**Descriere****Execuție:**

Contur rectificat cu mare precizie cu **acoperire CBN**. Foarte ușor de folosit și durabilitate maximă datorită **aliajului galvanizat cu nichel**.

**Aplicație:**

Pentru utilizarea manuală, pe roboți industriali sau mașini de șlefuit interioare rotunde și CNC pentru **șlefuire fină** a găurilor, razelor, contururilor precum și **debavurare și teșire**.

Pentru **toate oțelurile călite, îmbunătățite și cu aliaj înalt aliat**.

**Viteze periferice recomandate:** CBN uscat 15-25 m/s, CBN umed 20-40 m/s.

**Notă:**

Pietre de retuș și reascuțire diamantate de la Cod 559000; pile diamantate de la Cod 529150.

**Descriere tehnică**

Ø cap	15 mm
Descrierea formei	Cilindru
Lungimea totală	60 mm
Ø cozii	6 mm

Lungimea capului	10 mm
Prescurtare pentru material abraziv	CBN
Tip produs	Piatră de șlefuit

**Date utilizator**

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	20-30 m/s	P
Oțel < 55 HRC	recomandat	20-30 m/s	H
Oțel < 60 HRC	recomandat	20-30 m/s	H
Oțel < 67 HRC	recomandat	20-30 m/s	H
INOX	recomandat	20-30 m/s	
Ti	recomandat	20-30 m/s	
GG(G)	recomandat	20-30 m/s	K
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		