

## Calibru tampon cu dimens. intermediară cu toleranță de uzură, Tip: A



### Date comandă

Numărul de comandă	484025 A
GTIN	4045197211774
Clasa articolului	48B

### Descriere

#### Execuție:

Corp de măsurat din oțel pentru calibre de cea mai bună calitate, călit, detensionat, rectificat și lepuit.

Părțile „Trece” ale acestor calibre de lucru sunt fabricate cu un adaos de uzură conform DIN 7164.

#### Standard:

Toleranz und Abmaße nach **DIN 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

#### Notă:

Tipul de denumire a referinței se referă la dimensiunea nominală în milimetri (mm).

Tip A = 2 – 2,999

Tip B = 3 – 10

Tip C = 10,001 – 14

Tip D = 14,001 – 18

Tip E = 18,001 – 24

Tip F = 24,001 – 30

Tip G = 30,001 – 40

Tip H = 40,001 – 50

Tip I = 50,001 – 60

Tip J = 60,001 – 90

Tip K = 90,001 – 99,999

- **Vă rugăm să precizați diametrul nominal exact  $\varnothing$  cu câmp de toleranță (A-ZC) și calitate (6–13) sau toleranță numerică ( $\pm$ ).**
- **Calibrele tampon cu dimensiuni intermediare sunt doar calibre tampon cu prag cu dimensiuni decimale!**
- **Pentru lise (drepte)  $\varnothing$  cu ajustaj ISO consultați Cod 484000; 484020; 484040 sau la cerere.**
- **Pentru calibre de recepție (fără toleranță de uzură), consultați Cod 484027.**

### Descriere tehnică

Câmp de toleranță	A
Câmp de toleranță	G
Câmp de toleranță	H
Câmp de toleranță	J
Câmp de toleranță	K
Câmp de toleranță	M
Câmp de toleranță	N
Câmp de toleranță	P
Câmp de toleranță	R
Câmp de toleranță	S
Câmp de toleranță	B
Câmp de toleranță	T
Câmp de toleranță	U
Câmp de toleranță	V
Câmp de toleranță	X
Câmp de toleranță	Y
Câmp de toleranță	Z
Câmp de toleranță	ZA
Câmp de toleranță	C
Câmp de toleranță	D
Câmp de toleranță	E
Câmp de toleranță	F
Câmp de toleranță	JS
Câmp de toleranță	CD
Câmp de toleranță	EF
Câmp de toleranță	FG
Câmp de toleranță	ZC
Câmp de toleranță	ZB
Standard	DIN 7164

Standard	DIN 7150-2
Calitate	13
Calitate	7
Calitate	9
Calitate	10
Calitate	12
Calitate	11
Calitate	8
Calitate	6
Dim. nominală	2 - 2,999 mm
Tip de calibr	Calibr „trece”
Tip de calibr	Calibr „nu trece”
Calibrarea	L6
Tip produs	Calibr limitativ

## Servicii

Calibrare Calibr tampon cu prag limitator Ø maxim 20 mm	028300 20
Calibrare DAkkS Calibr tampon cu prag Ø maxim 60 mm	028340 60