

Garant**Pietre de șlefuire diamantate galvanizate D126, D, Ø cap: 6mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 552600 6 |
| GTIN | 4045197157157 |
| Clasa articolului | 51E |

Descriere**Execuție:**

Contur rectificat cu mare precizie cu **acoperire cu diamant**. Foarte ușor de folosit și durabilitate maximă datorită **aliajului galvanizat cu nichel**.

Aplicație:

Pentru utilizarea manuală, pe roboți industriali sau mașini de șlefuit interioare rotunde și CNC pentru **șlefuire fină** a găurilor, razelor, contururilor precum și **debavurare și teșire**. Pentru **carbură, ceramică tehnică, fontă cenușie și fontă cu grafit nodular, sticlă, CRP / GRP**. **Viteze periferice recomandate:** Diamant uscat 8-18 m/s, diamant umed 15-25 m/s.

Notă:

Pietre de retuș și reascuțire diamantate de la Cod 559000; pile diamantate de la Cod 529150.

Descriere tehnică

| | |
|-------------------|---------|
| Lungimea totală | 45 mm |
| Descrierea formei | Sferică |
| Ø cap | 6 mm |
| Ø cozii | 3 mm |

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Lungimea capului | 6 mm |
| Material abraziv | Diamant |
| Prescurtare pentru material abraziv | D |
| Tip produs | Piatră de șlefuit |

Date utilizator

| | Se recomandă pentru | V_c | Cod ISO |
|------------------|-----------------------------|-----------|---------|
| Carbură (HM) | recomandat | 15-20 m/s | |
| Plastic, GRP | recomandat | 15-20 m/s | |
| Piatră | recomandat | 15-20 m/s | |
| Umiditate maximă | recomandat | | |
| Uscat | indicat în anumite condiții | | |