


Garant**Suport pentru capace de șlefuit, Ø cap, lungimea capului, forma: 1626G****Date comandă**

Numărul de comandă	553100 1626G
GTIN	4045197330550
Clasa articolului	51E

Descriere**Execuție:**

Capacele de șlefuit formate fără lipitură sunt împinse pe corpul de cauciuc și menținute în siguranță prin forța centrifugă a mașinii în stare de funcționare. **Capacele de șlefuit se pot schimba repede și ușor** (montaj în direcția creștăturii).

Corp elastic creștat din cauciuc cu coadă din oțel.

Aplicație:

Mai ales în construcția de unelte pentru lucrări de finisare în locuri greu accesibile.

Adaptat pentru:

Capace de șlefuit Cod 553035 – 553328.

Descriere tehnică

Turație maximă	30000 min ⁻¹
Ø cap	16 mm
Ø cozii	6 mm
Lungimea capului	26 mm
Tip produs	Suport pentru capace de șlefuit

