

**Garant****Corp de polizat cu pâslă Ø cozii 6 mm, Tip: 172****Date comandă**

Numărul de comandă

552200 172

GTIN

4045197240088

Clasa articolului

51E

**Descriere****Execuție:**

Corpuri de polizat cu pâslă, durabile, cu **pâslă de duritate medie, cu formă deosebit de stabilă.**

**Aplicație:**

Pentru polizarea prealabilă și fină a suprafețelor șlefuite în prealabil, cu cerințe ridicate privind formele geometrice.

**Notă:**

Corpurile de polizat cu pâslă trebuie să fie utilizate în combinație **cu pastele de șlefuit și de lustruit** precum Cod 552250 / 552330 / 552340 / 555740. Viteza periferică recomandată de 5 – 10 m/s.

Grad de duritate: mediu

Ø cap: 30 mm

Lungimea capului: 40 mm

Ø cozii: 6 mm

**Descriere tehnică**

Ø cap

30 mm

Ø cozii	6 mm
Lungimea capului	40 mm
Grad de duritate	mediu
Viteză periferică recomandată	5 - 10 m/s
Tip produs	Piatră de lustruire