

**Disc de degroșare Basic* „2 în 1”, Ø discurilorxlățimea discului: 178X6mm****Date comandă**

Numărul de comandă	560600 178X6
GTIN	9003172228631
Clasa articolului	53T

Descriere**Execuție:**

Discuri universale de degroșare pentru rectificarea suprafețelor și a muchiiilor din **inox și oțel**.

Specificație: A30Q-BF.

Descriere tehnică

Lățimea discului	6 mm
Ø găurii	22,23 mm
Turație maximă	8500 min ⁻¹
Ø discurilor	178 mm
Prescurtare pentru material abraziv	A
Specificație	A30-BF
Conținut de fier, sulf și clor	<0,1 %
Unghi de așezare recomandat	20-30 grad

Optimizat pentru piesa de prelucrat	INOX
Optimizat pentru piesa de prelucrat	INOX
Viteză periferică maximă	80 m/s
Tip produs	Disc de degroșare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	indicat în anumite condiții		
Ti	indicat în anumite condiții		
GG(G)	indicat în anumite condiții		
Plastic, GRP	indicat în anumite condiții		
Uni	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		