

Garant**Freză de șlefuire Z7 – medie, cu dantură încrucișată, Carbură, Tip: E1220****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 540350 E1220 |
| GTIN | 4045197522306 |
| Clasa articolului | 51D |

Descriere**Execuție:**

Frezele de șlefuire **GARANT** sunt realizate din tipuri de metale dure de mare putere, cu tenacitate ridicată și stabilitate deosebită a muchiiilor așchietoare exclusiv pe ultima generație de CNC-uri. Coada este realizată din oțel, dacă diametrul capului este mai mare decât diametrul cozii, în caz contrar fiind realizată din HM.

Lungimea cozii 200 mm (poate fi prescurtată).

Ø cozii 6 mm. **Forma E picătură** (TRE).

Aplicație:

Recomandat atât la utilizarea manuală cât și pentru roboți industriali pentru aproape toate materialele. Pentru debavurare, tăierea muchiiilor, curățare, prelucrarea cordonului de sudură și pentru prelucrarea suprafețelor.

Utilajul se pornește numai după introducerea frezei de șlefuire în piesă.

Ø cozii: 6 mm

Descrierea formei: Picătură

Ø cap: 12 mm

Lungime cap L₁: 20 mm

Lungimea totală: 220 mm

Ø cozii: 6 mm

Descriere tehnică

| | |
|---------------------------|----------|
| Lungimea totală | 220 mm |
| Forma | Picătură |
| Descrierea formei | Picătură |
| Grad de finețe a danturii | mediu |

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Simbol pentru dantură | Z7 |
| Ø cap | 12 mm |
| Tip de dantură | cu dantură încrucișată |
| Lungime cap L ₁ | 20 mm |
| Ø cozii | 6 mm |
| Materialul sculei | Carbură |
| Tip produs | Freze șlefuire |