

Garant
TCMT 16T308, Categorie: HB7010-1


Date comandă

Numărul de comandă	260958 HB7010-1
GTIN	4045197852878
Clasa articolului	21G

Descriere

TCMT 16T308 HB7010-1 Categorie: HB7010-1

Sfărâmător de așchii: SS

 Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 1,5 mm

 Avans f : 0,05 - 0,2 mm/rot

 Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 150 - 500 m/min

Descriere tehnică

Sfărâmător de așchii	SS
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	150 - 500 m/min
Categorie	HB7010-1
Rază la colț	0,8 mm
Aplicația principală	P
Avans f	0,05 - 0,2 mm/rot
Condiție de tăiere	continuă

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TCMT 16T308
Numărul de schimbări / tășuri	3
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire