

Garant**TCMT 16T308, Categorie: HB7020****Date comandă**

Numărul de comandă	260958 HB7020
GTIN	4045197852885
Clasa articolului	21G

Descriere

TCMT 16T308 HB7020 Categorie: HB7020

Sfărâmatore de așchii: SS

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 1,5 mmAvans f : 0,05 - 0,2 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 150 - 400 m/min**Descriere tehnică**

Avans f	0,05 - 0,2 mm/rot
Rază la colț	0,8 mm
Sfărâmatore de așchii	SS
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	150 - 400 m/min
Categorie	HB7020
Aplicația principală	P
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TCMT 16T308
Numărul de schimbări / tășuri	3
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire