

Garant**VC.T 160402, Categorie: HB7010-1**

Date comandă

Numărul de comandă	261370 HB7010-1
GTIN	4045197852892
Clasa articolului	21G

Descriere

VCMT 160402 HB7010-1 Categorie: HB7010-1

Sfărâmător de așchii: SS

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 1,5 mmAvans f : 0,05 - 0,2 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 150 - 500 m/min

Descriere tehnică

Categorie	HB7010-1
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm
Sfărâmător de așchii	SS
Rază la colț	0,2 mm
Avans f	0,05 - 0,2 mm/rot
Aplicația principală	P

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	150 - 500 m/min
Condiție de tăiere	continuă
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VCMT 160402
Numărul de schimbări / tăișuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire