

**Disc de debitat mic 0,8mm SG SUPER ÎNGUST, Ø discurilor: 75mm****Date comandă**

Numărul de comandă	563410 75
GTIN	4007220849217
Clasa articolului	55T

Descriere**Execuție:**

- **Granulația, liantul, materialele de adaos abrazive, precum și armarea discurilor abrazive de debitat metale oferă performanțe de tăiere și o durabilitate corespunzătoare domeniului de utilizare.**
- **Discurile de debitat subțiri (0,8 mm / 1,0 mm / 1,6 mm) sunt recomandate în special pentru realizarea unor tăieturi rapide, fără bavură, la o încărcare termică redusă. În cazul polizoarelor unghiulare mai vechi se va asigura o prindere precisă! Discurile de debitat cu o grosime începând de la 2,0 mm sunt caracterizate printr-o stabilitate laterală mai ridicată, rigiditate mai mare și durabilitate mai îndelungată.**
- **Forme: Discuri de debitat drepte (Forma 41) sau curbate (Forma 42).**

Disc de debitat mic special pentru locurile înguste, pentru utilizarea pe polizoarele pneumatice sau electrice drepte. Se utilizează în combinație cu dornul de prindere Cod 563415.

Specificație:

A60P-SG STEELOX.

Notă:

Grosimea discului trebuie să fie minim 20% din grosimea materialului de secționat. A se folosi discuri de debitat INOX cu viteză de așchiere redusă.

Descriere tehnică

Ø găurii	6 mm
Forma	41
Turație maximă	20300 min ⁻¹
Lățimea discului	0,8 mm
Descrierea formei	drept
Specificație	A60P-SG
Ø discurilor	75 mm
Pentru grosimile materialelor	2,4 - 4 mm
Prescurtare pentru material abraziv	A
Conținut de fier, sulf și clor	<0,1 %
Unghi de așezare recomandat	90 grad
Optimizat pentru piesa de prelucrat	Oțel
Mașină acționată	Polizor drept,
Viteză periferică maximă	80 m/s
Tip produs	Disc de debitat

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	indicat în anumite condiții		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	indicat în anumite condiții		
CuZn	indicat în anumite condiții		
Plastic, GRP	indicat în anumite condiții		

Uni	indicat în anumite condiții
Uscat	recomandat

Accesorii

Mandrină pentru discurile mici de debitat Recomandat pentru Ø găurii 6 mm	563415 6
---	----------