

**CCMT 060202 Wiper, Categorie: CA515****Date comandă**

Numărul de comandă	260093 CA515
GTIN	4960664753208
Clasa articolului	25E

Descriere

CCMT 060202 Wiper CA515 Categorie: CA515

Sfărâmbător de așchii: WP

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avans f : 0,05 - 0,25 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 110 - 380 m/min

Descriere tehnică

Sfărâmbător de așchii	WP
Rază la colț	0,2 mm
Avans f	0,05 - 0,25 mm/rot
Condiție de tăiere	continuă
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2,5 mm
Aplicația principală	P
Categorie	CA515

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	110 - 380 m/min
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 060202
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire