


CCMT 060204 Wiper, Categorie: CA510

Date comandă

Numărul de comandă	260094 CA510
GTIN	4960664753116
Clasa articolului	25E

Descriere

CCMT 060204 Wiper CA510 Categorie: CA510

Sfârâmător de așchii: WP

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avans f : 0,05 - 0,25 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 140 - 450 m/min

Descriere tehnică

Rază la colț	0,4 mm
Condiție de tăiere	continuă
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2,5 mm
Avans f	0,05 - 0,25 mm/rot
Aplicația principală	P
Categorie	CA510
Sfârâmător de așchii	WP

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	140 - 450 m/min
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 060204
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire