

**CCMT 060204 Wiper, Categorie: PR1225****Date comandă**

Numărul de comandă	260094 PR1225
GTIN	4960664753611
Clasa articolului	25E

Descriere

CCMT 060204 Wiper PR1225 Categorie: PR1225
Sfărâmător de așchii: WP
Toleranță: M
Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 1 mm
Avans f : 0,03 - 0,15 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 50 - 110 m/min

Descriere tehnică

Sfărâmător de așchii	WP
Rază la colț	0,4 mm
Aplicația principală	M
Aplicație secundară	P
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	50 - 110 m/min
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 1 mm

Categorie	PR1225
Avans f	0,03 - 0,15 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație secundară	50 - 150 m/min
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 060204
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire