

**CCMT 09T308 Wiper, Categorie: PV720****Date comandă**

Numărul de comandă	260100 PV720
GTIN	4960664753734
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Rază la colț	0,8 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2,5 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	60 - 270 m/min
Categorie	PV720
Sfărâmător de așchii	WP
Avans f	0,05 - 0,25 mm/rot
Aplicația principală	P
Condiție de tăiere	continuă
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Metalceramice
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 09T308
Numărul de schimbări / tășuri	2

Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire