

**CCMT 09T308 Wiper, Categorie: CA510****Date comandă**

Numărul de comandă	260100 CA510
GTIN	4960664753130
Clasa articolului	25E

Descriere

CCMT 09T308 Wiper CA510 Categorie: CA510

Sfârâmător de așchii: WP

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avans f : 0,05 - 0,25 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 140 - 450 m/min

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2,5 mm
Aplicația principală	P
Sfârâmător de așchii	WP
Avans f	0,05 - 0,25 mm/rot
Categorie	CA510
Rază la colț	0,8 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	140 - 450 m/min

Condiție de tăiere	continuă
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 09T308
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire