

**CCMT 09T308 Wiper, Categorie: CA515****Date comandă**

Numărul de comandă	260100 CA515
GTIN	4960664753239
Clasa articolului	25E

**Descriere**

CCMT 09T308 Wiper CA515 Categorie: CA515

Sfârâmător de așchii: WP

Toleranță: M

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm

Avans  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/rot

Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 110 - 380 m/min

**Descriere tehnică**

Condiție de tăiere	continuă
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	110 - 380 m/min
Rază la colț	0,8 mm
Aplicația principală	P
Avans $f$	0,05 - 0,25 mm/rot
Sfârâmător de așchii	WP

Categorie	CA515
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 09T308
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire