



DCMX 070204 Wiper, Categorie: CA510



Date comandă

Numărul de comandă	260383 CA510
GTIN	4960664753147
Clasa articolului	25E

Descriere

DCMX 070204 Wiper CA510 Categorie: CA510

Sfărâmător de așchii: WP

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 1,5 mm

Avans f : 0,05 - 0,25 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 140 - 450 m/min

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 1,5 mm
Aplicația principală	P
Categorie	CA510
Sfărâmător de așchii	WP
Avans f	0,05 - 0,25 mm/rot
Condiție de tăiere	continuă
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	140 - 450 m/min

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMX 070204
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire