

**DCMX 070204 Wiper, Categorie: CA515****Date comandă**

Numărul de comandă	260383 CA515
GTIN	4960664753246
Clasa articolului	25E

Descriere

DCMX 070204 Wiper CA515 Categorie: CA515
Sfârâmător de așchii: WP
Toleranță: M
Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 1,5 mm
Avans f : 0,05 - 0,25 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 100 - 390 m/min

Descriere tehnică

Aplicația principală	P
Avans f	0,05 - 0,25 mm/rot
Categorie	CA515
Condiție de tăiere	continuă
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	100 - 390 m/min
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 1,5 mm
Sfârâmător de așchii	WP

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMX 070204
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire