

**DCMX 11T304 Wiper, Categorie: PV720****Date comandă**

Numărul de comandă	260388 PV720
GTIN	4960664753758
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Sfărâmător de așchii	WP
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	60 - 270 m/min
Categorie	PV720
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 1,5 mm
Aplicația principală	P
Condiție de tăiere	continuă
Avans f	0,05 - 0,25 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Metalceramice
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMX 11T304
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire