

Garant**Freză de șlefuire Z1 – grosieră, Carbură, Tip: AS1020****Date comandă**

Numărul de comandă	540600 AS1020
GTIN	4045197155757
Clasa articolului	51D

Descriere**Execuție:**

Ø cozii 6 mm.

Frezele de șlefuire **GARANT** sunt realizate din tipuri de metale dure de mare putere, cu tenacitate ridicată și stabilitate deosebită a muchiiilor așchietoare exclusiv pe ultima generație de CNC-uri. Coda este realizată din oțel, dacă diametrul capului este mai mare decât diametrul cozii, în caz contrar fiind realizată din HM. **Forma Cilindru (ZYAS), cu dantură frontală.**

Aplicație:

Recomandat atât la utilizarea manuală cât și pentru roboți industriali pentru aproape toate materialele. Pentru debavurare, tăierea muchiiilor, curățare, prelucrarea cordonului de sudură și pentru prelucrarea suprafețelor.

Descriere tehnică

Descrierea formei	Cilindrică cu dantură frontală
Lungimea totală	60 mm
Ø cap	10 mm
Grad de finețe a danturii	grosier
Forma	AS1020
Simbol pentru dantură	Z1
Ø cozii	6 mm
Lungimea capului	20 mm
Serie	Dantură Z1

Materialul sculei	Carbură
Tip produs	Freze șlefuire

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	indicat în anumite condiții		
Oțel < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții		
GG(G)	indicat în anumite condiții		
CuZn	indicat în anumite condiții		
Plastic, GRP	indicat în anumite condiții		
Lemn	indicat în anumite condiții		