

**DCMX 11T304 Wiper, Categorie: CA510****Date comandă**

Numărul de comandă	260388 CA510
GTIN	4960664753154
Clasa articolului	25E

**Descriere**

DCMX 11T304 Wiper CA510 Categorie: CA510

Sfârâmător de așchii: WP

Toleranță: M

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

Avans  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/rot

Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 140 - 450 m/min

**Descriere tehnică**

Sfârâmător de așchii	WP
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	140 - 450 m/min
Condiție de tăiere	continuă
Avans $f$	0,05 - 0,25 mm/rot
Categorie	CA510
Aplicația principală	P
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 1,5 mm

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMX 11T304
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire