



## DCMX 11T304 Wiper, Categorie: CA515



### Date comandă

Numărul de comandă	260388 CA515
GTIN	4960664753253
Clasa articolului	25E

### Descriere

DCMX 11T304 Wiper CA515 Categorie: CA515

Sfârâmător de aşchii: WP

Toleranță: M

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

Avans  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/rot

Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 100 - 390 m/min

### Descriere tehnică

Condiție de tăiere	continuă
Aplicația principală	P
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	100 - 390 m/min
Avans $f$	0,05 - 0,25 mm/rot
Sfârâmător de aşchii	WP
Categorie	CA515
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 1,5 mm

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMX 11T304
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire