



Disc de debitat PREMIUM***, Ø discurilor: 125mm



Date comandă

Numărul de comandă	563200 125
GTIN	9003178723390
Clasa articolului	53T

Descriere

Execuție:

Disc de debitare agresiv (grad redus de duritate Q) pentru **utilizare universală pe INOX și oțel** cu durată îndelungată de utilizare și stabilitate înaltă.

Aplicație:

Pentru secționarea liberă pe polizoarele unghiulare electrice și pneumatice cu o viteză de așchiere v_c de maxim 80 m/s.

Specificație:

A30Q-BFXA.

Notă:

Grosimea discului trebuie să fie de minim 20% din grosimea materialului de secționat.

Descriere tehnică

Turație maximă	12200 min ⁻¹
Lățimea discului	2,5 mm
Ø găurii	22,23 mm
Forma	41

Descrierea formei	drept
Specificație	A30Q-BFXA
Ø discurilor	125 mm
Pentru grosimile materialelor	7,5 - 12,5 mm
Prescurtare pentru material abraziv	A
Conținut de fier, sulf și clor	<0,1 %
Unghi de așezare recomandat	90 grad
Optimizat pentru piesa de prelucrat	Oțel
Optimizat pentru piesa de prelucrat	Oțel
Mașină acționată	Polizoare unghiulare
Viteză periferică maximă	80 m/s
Tip produs	Disc de debitat

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	indicat în anumite condiții		
Ti	indicat în anumite condiții		
GG(G)	indicat în anumite condiții		
Plastic, GRP	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		