

Garant**Freză de șlefuire Z5 – fină, Carbură, Tip: D0807****Date comandă**

Numărul de comandă	540400 D0807
GTIN	4045197155436
Clasa articolului	51D

Descriere**Execuție:**

Ø cozii 6 mm.

Frezele de șlefuire **GARANT** sunt realizate din tipuri de metale dure de mare putere, cu tenacitate ridicată și stabilitate deosebită a muchiiilor așchietoare exclusiv pe ultima generație de CNC-uri. Coada este realizată din oțel, dacă diametrul capului este mai mare decât diametrul cozii, în caz contrar fiind realizată din HM. **Forma Sferic** (KUD).

Aplicație:

Recomandat atât la utilizarea manuală cât și pentru roboți industriali pentru aproape toate materialele. Pentru debavurare, tăierea muchiiilor, curățare, prelucrarea cordonului de sudură și pentru prelucrarea suprafețelor.

Descriere tehnică

Grad de finețe a danturii	fin
Lungimea totală	47 mm
Simbol pentru dantură	Z5
Descrierea formei	Sferică
Forma	D0807
Ø cap	8 mm
Ø cozii	6 mm
Lungimea capului	7 mm
Serie	Dantură Z5

Materialul sculei	Carbură
Tip produs	Freze șlefuire

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	indicat în anumite condiții		
INOX	indicat în anumite condiții		
Ti	indicat în anumite condiții		
GG(G)	indicat în anumite condiții		