



## Disc de debitat PREMIUM\*\*\*, Ø discurilor: 150mm



### Date comandă

Numărul de comandă	563200 150
GTIN	9003178723406
Clasa articolului	53T

### Descriere

#### Execuție:

Disc de debitare agresiv (grad redus de duritate Q) pentru **utilizare universală pe INOX și oțel** cu durată îndelungată de utilizare și stabilitate înaltă.

#### Aplicație:

Pentru secționarea liberă pe polizoarele unghiulare electrice și pneumatice cu o viteză de așchiere  $v_c$  de maxim 80 m/s.

#### Specificație:

**A30Q-BFXA.**

#### Notă:

Grosimea discului trebuie să fie de minim 20% din grosimea materialului de secționat.

### Descriere tehnică

Turație maximă	10200 min <sup>-1</sup>
Ø găurii	22,23 mm
Forma	41
Lățimea discului	2,5 mm

Descrierea formei	drept
Specificație	A30Q-BFXA
Ø discurilor	150 mm
Pentru grosimile materialelor	7,5 - 12,5 mm
Prescurtare pentru material abraziv	A
Conținut de fier, sulf și clor	<0,1 %
Unghi de așezare recomandat	90 grad
Optimizat pentru piesa de prelucrat	Oțel
Optimizat pentru piesa de prelucrat	Oțel
Mașină acționată	Polizoare unghiulare
Viteză periferică maximă	80 m/s
Tip produs	Disc de debitat

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	indicat în anumite condiții		
Ti	indicat în anumite condiții		
GG(G)	indicat în anumite condiții		
Plastic, GRP	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		