

Calibru tampon cu prag limitator TRECE crom H7, Ø nominal: 18mm



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 484040 18 |
| GTIN | 2050001675071 |
| Clasa articolului | 48B |

Descriere

Execuție:

Părțile „TRECE” ale acestor calibre de lucru sunt fabricate cu **toleranță de uzură** conform DIN 7164.

Partea „TRECE” cu suprafețe de măsurare durificate cu crom. Astfel durabilitatea este de cca 8 ori mai mare.

Standard:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

Notă:

- **Alte dimensiuni intermediare pot fi oferite la cerere sau le puteți comanda direct de la www.hoffmann-goup.com, de ex., Cod 484000 Ref. 82.**

Descriere tehnică

| | |
|-------------------|--------------------|
| Câmp de toleranță | H |
| Standard | DIN 7150-2 |
| Standard | DIN 7164 |
| Calitate | 7 |
| Dim. nominală | 18 mm |
| Tip de calibru | Calibru „trece” |
| Tip de calibru | Calibru „nu trece” |
| Calibrarea | M2 |
| Tip produs | Calibru limitativ |

Servicii

| | |
|---|-----------|
| CalibrareCalibru tampon cu prag limitator Ø maxim 20 mm | 028300 20 |
| Calibrare DAkkSCalibru tampon cu prag Ø maxim 60 mm | 028340 60 |