

Garant**Freză de șlefuire Z FINE – foarte fină, Carbură, Tip: C1225****Date comandă**

Numărul de comandă	540440 C1225
GTIN	4045197679888
Clasa articolului	51D

Descriere**Execuție:**

Ø cozii 6 mm.

Frezele de șlefuire **GARANT** sunt realizate din tipuri de metale dure de mare putere, cu tenacitate ridicată și stabilitate deosebită a muchiiilor așchietoare exclusiv pe ultima generație de CNC-uri. Coada este realizată din oțel, dacă diametrul capului este mai mare decât diametrul cozii, în caz contrar fiind realizată din HM. **Forma Cilindru** (WRC).

Aplicație:

Recomandat atât la utilizarea manuală cât și pentru roboți industriali pentru aproape toate materialele. Pentru debavurare, tăierea muchiiilor, curățare, prelucrarea cordonului de sudură și pentru prelucrarea suprafețelor.

Descriere tehnică

Simbol pentru dantură	Z FINE
Lungimea totală	65 mm
Ø cap	12 mm
Grad de finețe a danturii	foarte fin
Forma	C1225
Descrierea formei	Cilindrică
Ø cozii	6 mm
Lungimea capului	25 mm
Serie	Dantură Z FINE

Materialul sculei	Carbură
Tip produs	Freze șlefuire

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	recomandat		