

**HOLEX®**
**Suport pentru filiere, Pentru Ø filierei × înălțime: 16X5 mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	149300 16X5
GTIN	4045197857019
Clasa articolului	12L

**Descriere**
**Execuție:**

Mânere detașabile din oțel galvanizate. Cu 5 șuruburi de prindere pentru fixarea filierei. <B>Până la Ref. 65×25</B> din zinc turnat, <B>începând cu Ref. 75×20</B> din oțel.

**Aplicație:**

Pentru prinderea directă a filierelor închise și crestate conform EN 22568.

Standard: EN 22568

Filet metric: M1 – M2,6

Filet metric fin: M1×0,2 – M2,6×0,35

Filet UNC: Nr.1 – Nr.4

Filet UNF: Nr.0 – Nr.4

Filet Whitworth: 1/16" – 3/32"

Lungimea totală: 160 mm

**Descriere tehnică**

Filet metric	M1 – M2,6
Pentru Ø filierei	16 mm
Înălțime	5 mm
Lungimea totală	160 mm
Filet Whitworth	1/16 – 3/32 inch
Filet UNF	Nr.0 – Nr.4 inch
Filet UNC	Nr.1 – Nr.4 inch
Filet metric fin	M1×0,2 – M2,6×0,35

Standard

EN 22568