

**HOLEX®**
**Suport pentru filiere, Pentru Ø filierei × înălțime: 20X5 mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	149300 20X5
GTIN	4045197857026
Clasa articolului	12L

**Descriere**
**Execuție:**

Mânere detașabile din oțel galvanizate. Cu 5 șuruburi de prindere pentru fixarea filierei. <B>Până la Ref. 65×25</B> din zinc turnat, <B>începând cu Ref. 75×20</B> din oțel.

**Aplicație:**

Pentru prinderea directă a filierelor închise și crestate conform EN 22568.

Standard: EN 22568

Filet metric: M3 – M4

Filet metric fin: M3×0,25 – M6×0,5

Filet UNC: Nr.5

Filet UNF: Nr.5 – Nr.6

Filet Whitworth: 1/8" – 5/32"

Lungimea totală: 175 mm

**Descriere tehnică**

Filet Whitworth	1/8 – 5/32 inch
Filet UNC	Nr.5 inch
Filet metric	M3 – M4
Filet metric fin	M3×0,25 – M6×0,5
Pentru Ø filierei	20 mm
Înălțime	5 mm
Lungimea totală	175 mm
Filet UNF	Nr.5 – Nr.6 inch

Standard

EN 22568