

HOLEX®
Suport pentru filiere, Pentru Ø filierei × înălțime: 20X7 mm

Date comandă

Numărul de comandă	149300 20X7
GTIN	4045197857033
Clasa articolului	12L

Descriere
Execuție:

Mânere detașabile din oțel galvanizate. Cu 5 șuruburi de prindere pentru fixarea filierei. Până la Ref. 65x25 din zinc turnat, începând cu Ref. 75x20 din oțel.

Aplicație:

Pentru prinderea directă a filierelor închise și crestate conform EN 22568.

Standard: EN 22568

Filet metric: M4,5 – M6

Filet metric fin: M5x0,75 – M6x0,75

Filet UNC: Cod 6 – 1/4"

Filet UNF: Cod 8 – 1/4"

Filet Whitworth: 3/16" – 1/4"

Lungimea totală: 175 mm

Descriere tehnică

Filet metric fin	M5x0,75 – M6x0,75
Înălțime	7 mm
Pentru Ø filierei	20 mm
Lungimea totală	175 mm
Filet Whitworth	3/16 – 1/4 inch
Filet metric	M4,5 – M6
Filet UNF	Cod 8 – 1/4 inch
Filet UNC	Cod 6 – 1/4 inch

Standard

EN 22568