

HOLEX®
Suport pentru filiere, Pentru Ø filierei × înălțime: 25X9 mm

Date comandă

Numărul de comandă	149300 25X9
GTIN	4045197857040
Clasa articolului	12L

Descriere
Execuție:

Mânere detașabile din oțel galvanizate. Cu 5 șuruburi de prindere pentru fixarea filierei. Până la Ref. 65x25 din zinc turnat, începând cu Ref. 75x20 din oțel.

Aplicație:

Pentru prinderea directă a filierelor închise și crestate conform EN 22568.

Standard: EN 22568

Filet metric: M7 – M9

Filet metric fin: M7x0,5 – M9x1

Filet UNC: 5/16"

Filet UNF: 5/16"

Filet Whitworth: 5/16"

Lungimea totală: 210 mm

Descriere tehnică

Filet metric fin	M7x0,5 – M9x1
Înălțime	9 mm
Filet Whitworth	5/16 inch
Filet UNC	5/16 inch
Filet metric	M7 – M9
Pentru Ø filierei	25 mm
Filet UNF	5/16 inch
Lungimea totală	210 mm

Standard

EN 22568