

HOLEX®
Suport pentru filiere, Pentru Ø filierei × înălțime: 25,4X9,5 mm

Date comandă

Numărul de comandă	149300 25,4X9,5
GTIN	4045197857057
Clasa articolului	12L

Descriere
Execuție:

Mânere detașabile din oțel galvanizate. Cu 5 șuruburi de prindere pentru fixarea filierei. Până la Ref. 65x25 din zinc turnat, începând cu Ref. 75x20 din oțel.

Aplicație:

Pentru prinderea directă a filierelor închise și crestate conform EN 22568.

Standard: EN 22568

Filet metric: M2 – M12

Filet metric fin: M4 – M10

Filet UNC: Cod 3 – 7/16"

Filet UNF: Cod 3 – 7/16"

Filet Whitworth: 5/16" – 1/8"

Filet țevă Whitworth: G1/8"

Descriere tehnică

Filet UNF	Cod 3 – 7/16 inch
Pentru Ø filierei	25,4 mm
Lungimea totală	210 mm
Filet metric	M2 – M12
Înălțime	9,5 mm
Filet țevă Whitworth	G1/8 inch
Filet Whitworth	5/16 – 1/8 inch
Filet metric fin	M4 – M10

Filet UNC	Cod 3 – 7/16 inch
Standard	EN 22568