

HOLEX®
Suport pentru filiere, Pentru Ø filierei × înălțime: 30X11 mm

Date comandă

Numărul de comandă	149300 30X11
GTIN	4045197857064
Clasa articolului	12L

Descriere
Execuție:

Mânere detașabile din oțel galvanizate. Cu 5 șuruburi de prindere pentru fixarea filierei. Până la Ref. 65x25 din zinc turnat, începând cu Ref. 75x20 din oțel.

Aplicație:

Pentru prinderea directă a filierelor închise și crestate conform EN 22568.

Standard: EN 22568

Filet metric: M10 – M11

Filet metric fin: M10x0,75 – M11x1

Filet UNC: 3/8" – 7/16"

Filet UNF: 3/8" – 7/16"

Filet Whitworth: 3/8" – 7/16"

Filet țeavă Whitworth: G1/8"

Descriere tehnică

Filet metric	M10 – M11
Lungimea totală	260 mm
Filet UNF	3/8 – 7/16 inch
Înălțime	11 mm
Filet UNC	3/8 – 7/16 inch
Filet metric fin	M10x0,75 – M11x1
Filet Whitworth	3/8 – 7/16 inch
Pentru Ø filierei	30 mm

Filet țevă Whitworth

G1/8 inch

Standard

EN 22568