

HOLEX®
Suport pentru filiere, Pentru Ø filierei × înălțime: 38X10 mm

Date comandă

Numărul de comandă	149300 38X10
GTIN	4045197857071
Clasa articolului	12L

Descriere
Execuție:

Mânere detașabile din oțel galvanizate. Cu 5 șuruburi de prindere pentru fixarea filierei. Până la Ref. 65x25 din zinc turnat, începând cu Ref. 75x20 din oțel.

Aplicație:

Pentru prinderea directă a filierelor închise și crestate conform EN 22568.

Standard: EN 22568

Filet metric fin: M12x1 – M15x1

Filet UNF: 1/2" – 9/16"

Filet țevă Whitworth: G1/4"

Lungimea totală: 310 mm

Descriere tehnică

Pentru Ø filierei	38 mm
Lungimea totală	310 mm
Filet UNF	1/2 – 9/16 inch
Filet țevă Whitworth	G1/4 inch
Filet metric fin	M12x1 – M15x1
Înălțime	10 mm
Standard	EN 22568

