

HOLEX®
Suport pentru filiere, Pentru Ø filierei × înălțime: 38X14 mm

Date comandă

Numărul de comandă	149300 38X14
GTIN	4045197857088
Clasa articolului	12L

Descriere
Execuție:

Mânere detașabile din oțel galvanizate. Cu 5 șuruburi de prindere pentru fixarea filierei. Până la Ref. 65×25 din zinc turnat, începând cu Ref. 75×20 din oțel.

Aplicație:

Pentru prinderea directă a filierelor închise și crestate conform EN 22568.

Standard: EN 22568

Filet metric: M12 – M14

Filet UNC: 1/2" – 9/16"

Filet Whitworth: 1/2" – 9/16"

Lungimea totală: 310 mm

Descriere tehnică

Filet metric	M12 – M14
Filet Whitworth	1/2 – 9/16 inch
Înălțime	14 mm
Filet UNC	1/2 – 9/16 inch
Pentru Ø filierei	38 mm
Lungimea totală	310 mm
Standard	EN 22568

