

**HOLEX®**
**Suport pentru filiere, Pentru Ø filierei × înălțime: 38,1X12,7 mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	149300 38,1X12,7
GTIN	4045197857095
Clasa articolului	12L

**Descriere**
**Execuție:**

Mânere detașabile din oțel galvanizate. Cu 5 șuruburi de prindere pentru fixarea filierei. <B>Până la Ref. 65x25</B> din zinc turnat, <B>începând cu Ref. 75x20</B> din oțel.

**Aplicație:**

Pentru prinderea directă a filierelor închise și crestate conform EN 22568.

Standard: EN 22568

Filet metric: M8 – M20

Filet metric fin: M10 – M14

Filet UNC: 7/16" – 3/4"

Filet UNF: 7/16" – 3/4"

Filet Whitworth: 1.1/2"

Filet țevă Whitworth: G1/16" – G1/4"

**Descriere tehnică**

Filet UNF	7/16 – 3/4 inch
Filet Whitworth	1.1/2 inch
Filet țevă Whitworth	G1/16 – G1/4 inch
Pentru Ø filierei	38,1 mm
Filet metric	M8 – M20
Filet UNC	7/16 – 3/4 inch
Filet metric fin	M10 – M14
Lungimea totală	310 mm

Înălțime	12,7 mm
Standard	EN 22568