

HOLEX®
Suport pentru filiere, Pentru Ø filierei × înălțime: 45X14 mm

Date comandă

Numărul de comandă	149300 45X14
GTIN	4045197857101
Clasa articolului	12L

Descriere
Execuție:

Mânere detașabile din oțel galvanizate. Cu 5 șuruburi de prindere pentru fixarea filierei. Până la Ref. 65×25 din zinc turnat, începând cu Ref. 75×20 din oțel.

Aplicație:

Pentru prinderea directă a filierelor închise și crestate conform EN 22568.

Standard: EN 22568

Filet metric fin: M16×1 – M20×2

Filet UNF: 5/8" – 3/4"

Filet țevă Whitworth: G3/8" – G1/2"

Lungimea totală: 440 mm

Descriere tehnică

Filet metric fin	M16×1 – M20×2
Filet țevă Whitworth	G3/8 – G1/2 inch
Pentru Ø filierei	45 mm
Lungimea totală	440 mm
Filet UNF	5/8 – 3/4 inch
Înălțime	14 mm
Standard	EN 22568

