

HOLEX®
Suport pentru filiere, Pentru Ø filierei × înălțime: 50,8X15,9 mm

Date comandă

Numărul de comandă	149300 50,8X15,9
GTIN	4045197857125
Clasa articolului	12L

Descriere
Execuție:

Mânere detașabile din oțel galvanizate. Cu 5 șuruburi de prindere pentru fixarea filierei. Până la Ref. 65x25 din zinc turnat, începând cu Ref. 75x20 din oțel.

Aplicație:

Pentru prinderea directă a filierelor închise și crestate conform EN 22568.

Standard: EN 22568

Filet metric: M18 – M27

Filet metric fin: M20 – M28

Filet UNC: 5/8" – 1"

Filet UNF: 5/8" – 1"

Filet Whitworth: 2"

Filet țevă Whitworth: G3/8" – G1/2"

Descriere tehnică

Lungimea totală	495 mm
Filet UNC	5/8 – 1 inch
Filet țevă Whitworth	G3/8 – G1/2 inch
Filet metric fin	M20 – M28
Filet UNF	5/8 – 1 inch
Înălțime	15,9 mm
Pentru Ø filierei	50,8 mm
Filet Whitworth	2 inch

Filet metric	M18 – M27
Standard	EN 22568