

**HOLEX®**
**Suport pentru filiere, Pentru Ø filierei × înălțime: 55X16 mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	149300 55X16
GTIN	4045197857132
Clasa articolului	12L

**Descriere**
**Execuție:**

Mânere detașabile din oțel galvanizate. Cu 5 șuruburi de prindere pentru fixarea filierei. <B>Până la Ref. 65×25</B> din zinc turnat, <B>începând cu Ref. 75×20</B> din oțel.

**Aplicație:**

Pentru prinderea directă a filierelor închise și crestate conform EN 22568.

Standard: EN 22568

Filet metric fin: M22×1 – M25×1,5

Filet UNF: 7/8" – 1"

Filet țevă Whitworth: G5/8" – G3/4"

Lungimea totală: 495 mm

**Descriere tehnică**

Lungimea totală	495 mm
Filet metric fin	M22×1 – M25×1,5
Filet țevă Whitworth	G5/8 – G3/4 inch
Filet UNF	7/8 – 1 inch
Înălțime	16 mm
Pentru Ø filierei	55 mm
Standard	EN 22568

