

**HOLEX®**
**Suport pentru filiere, Pentru Ø filierei × înălțime: 55X22 mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	149300 55X22
GTIN	4045197857149
Clasa articolului	12L

**Descriere**
**Execuție:**

Mânere detașabile din oțel galvanizate. Cu 5 șuruburi de prindere pentru fixarea filierei. <B>Până la Ref. 65×25</B> din zinc turnat, <B>începând cu Ref. 75×20</B> din oțel.

**Aplicație:**

Pentru prinderea directă a filierelor închise și crestate conform EN 22568.

Standard: EN 22568

Filet metric: M22 – M24

Filet UNC: 7/8" – 1"

Filet Whitworth: 7/8" – 1"

Lungimea totală: 495 mm

**Descriere tehnică**

Filet UNC	7/8 – 1 inch
Lungimea totală	495 mm
Filet Whitworth	7/8 – 1 inch
Înălțime	22 mm
Pentru Ø filierei	55 mm
Filet metric	M22 – M24
Standard	EN 22568

