

HOLEX®
Suport pentru filiere, Pentru Ø filierei × înălțime: 65X18 mm

Date comandă

Numărul de comandă	149300 65X18
GTIN	4045197857156
Clasa articolului	12L

Descriere
Execuție:

Mânere detașabile din oțel galvanizate. Cu 5 șuruburi de prindere pentru fixarea filierei. Până la Ref. 65×25 din zinc turnat, începând cu Ref. 75×20 din oțel.

Aplicație:

Pentru prinderea directă a filierelor închise și crestate conform EN 22568.

Standard: EN 22568

Filet metric fin: M27×1,5 – M36×2

Filet UNF: 1.1/8" – 1.3/8"

Filet țevă Whitworth: G7/8" – G1"

Lungimea totală: 630 mm

Descriere tehnică

Lungimea totală	630 mm
Filet țevă Whitworth	G7/8 – G1 inch
Înălțime	18 mm
Pentru Ø filierei	65 mm
Filet metric fin	M27×1,5 – M36×2
Filet UNF	1.1/8 – 1.3/8 inch
Standard	EN 22568

