

HOLEX®
Suport pentru filiere, Pentru Ø filierei × înălțime: 65X25 mm

Date comandă

Numărul de comandă	149300 65X25
GTIN	4045197857163
Clasa articolului	12L

Descriere
Execuție:

Mânere detașabile din oțel galvanizate. Cu 5 șuruburi de prindere pentru fixarea filierei. Până la Ref. 65×25 din zinc turnat, începând cu Ref. 75×20 din oțel.

Aplicație:

Pentru prinderea directă a filierelor închise și crestate conform EN 22568.

Standard: EN 22568

Filet metric: M27 – M36

Filet metric fin: M30×3 – M36×3

Filet UNC: 1.1/8" – 1.3/8"

Filet Whitworth: 1.1/8" – 1.3/8"

Lungimea totală: 630 mm

Descriere tehnică

Filet Whitworth	1.1/8 – 1.3/8 inch
Pentru Ø filierei	65 mm
Filet metric fin	M30×3 – M36×3
Filet UNC	1.1/8 – 1.3/8 inch
Filet metric	M27 – M36
Lungimea totală	630 mm
Înălțime	25 mm
Standard	EN 22568

