

**HOLEX®**
**Suport pentru filiere, Pentru Ø filierei × înălțime: 75X20 mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	149300 75X20
GTIN	4045197857170
Clasa articolului	12L

**Descriere**
**Execuție:**

Mânere detașabile din oțel galvanizate. Cu 5 șuruburi de prindere pentru fixarea filierei. <B>Până la Ref. 65×25</B> din zinc turnat, <B>începând cu Ref. 75×20</B> din oțel.

**Aplicație:**

Pentru prinderea directă a filierelor închise și crestate conform EN 22568.

Standard: EN 22568

Filet metric fin: M38×1 – M42×2

Filet UNF: 1.1/2"

Filet țevă Whitworth: G1.1/8" – G1.1/4"

Lungimea totală: 700 mm

**Descriere tehnică**

Pentru Ø filierei	75 mm
Filet UNF	1.1/2 inch
Filet metric fin	M38×1 – M42×2
Lungimea totală	700 mm
Filet țevă Whitworth	G1.1/8 – G1.1/4 inch
Înălțime	20 mm
Standard	EN 22568

