

HOLEX®
Suport pentru filiere, Pentru Ø filierei × înălțime: 75X30 mm

Date comandă

Numărul de comandă	149300 75X30
GTIN	4045197857187
Clasa articolului	12L

Descriere
Execuție:

Mânere detașabile din oțel galvanizate. Cu 5 șuruburi de prindere pentru fixarea filierei. Până la Ref. 65x25 din zinc turnat, începând cu Ref. 75x20 din oțel.

Aplicație:

Pentru prinderea directă a filierelor închise și crestate conform EN 22568.

Standard: EN 22568

Filet metric: M39 – M42

Filet metric fin: M39x3 – M42x3

Filet UNC: 1.1/2"

Filet Whitworth: 1.1/2" – 1.5/8"

Lungimea totală: 700 mm

Descriere tehnică

Filet UNC	1.1/2 inch
Filet metric fin	M39x3 – M42x3
Pentru Ø filierei	75 mm
Filet Whitworth	1.1/2 – 1.5/8 inch
Filet metric	M39 – M42
Lungimea totală	700 mm
Înălțime	30 mm
Standard	EN 22568

